

PP 1031

DIFERENCIAIS

O Puxador de porta PP1031 Altero arremata projetos como poucos acessórios. Eles ajudam na composição e na definição da personalidade de um ambiente através da variação de medidas, da solidez, peso ou leveza e da combinação entre formas e acabamentos.





INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Disponível nos acabamentos cromado.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

entre furos	total
PP 1031 - 330	352
PP 1031 - 620	650

Manual de Instalação

PUXADOR DE PORTA DUPLO	2. ROSQUEAR BUCHA(3) NO PARAFUSO FIXANDO-O CONTRA A PORTA. MONTAR PUXADOR	3. MONTAR PUXADOR FIXANDO-O COM CHAVE ALLEM.	PUXADOR DE PORTA SIMPLES
<p>1-MONTAR BUCHA DE PROTEÇÃO (1) NO PARAFUSO (2) PASSAR PELO FURO DA PORTA.</p> <p>PORTA DE VIDRO: FURAR COM O Ø DE NO MÍNIMO 10mm E NO MÁXIMO 11mm.</p> <p>PORTA DE MADEIRA: FURAR CONFORME Ø DO PARAFUSO(2).</p> <p>OBS.-CASO A ESPESURA DO VIDRO SEJA MENOR QUE 1cm DEVE-SE CORTAR A BUCHA(2) CONFORME NECESSÁRIO.</p>  <p>LADO EXTERNO</p>	 <p>LADO INTERNO</p> <p>Em hipótese alguma o puxador deverá ser montado sob pressão na porta, a montagem forçada poderá ocasionar rachadura e até a quebra da porta de vidro.</p>		<p>1-MONTAR BUCHA (2) NO PARAFUSO (1) POSICIONAR NA PORTA ROSQUEANDO NO PUXADOR.</p> 

CUIDADOS COM SEU PRODUTO

Para garantir a beleza e durabilidade do acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso seguem alguns cuidados indispensáveis:

